

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/profesjonalna-stacja-lutownicza-hot-air-zasilacz-laboratoryjny-s-ls-1-p-74839.html>



Profesjonalna stacja lutownicza Hot Air zasilacz laboratoryjny S-LS-1

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Do 48 godzin
Numer katalogowy	1000537
Kod producenta	1000537
Kod EAN	4260223028021

Opis produktu

Profesjonalna stacja lutownicza Hot Air zasilacz laboratoryjny S-LS-1

Stacja lutownicza S-LS-1 to wszechstronne urządzenie, które łączy w sobie funkcje stacji lutowniczej, kolby na gorące powietrze oraz zasilacza laboratoryjnego. Dzięki temu idealnie sprawdzi się w różnych zastosowaniach, takich jak lutowanie, naprawa elektroniki, spawanie plastiku czy obkurczanie folii.

Urządzenie charakteryzuje się mocą **1000 W** oraz regulacją temperatury w zakresie od **200 do 480 °C**. Kolba na gorące powietrze ma moc **650 W** i oferuje wydajność przepływu powietrza do **120 l/min** z możliwością regulacji temperatury od **100 do 480 °C**.

W skład stacji wchodzi również praktyczny uchwyt na kolbę, co zwiększa wygodę użytkowania. Dodatkowo, urządzenie wyposażone jest w **cztery wyświetlacze LED**, które umożliwiają łatwe monitorowanie ustawień. Dzięki niewielkim wymiarom i gumowym nóżkom, stacja jest stabilna i mobilna.

Parametry techniczne:

- **Model:** S-LS-1
- **Nr katalogowy:** 6100
- **Napięcie:** 230 V / 50 Hz
- **Moc:** 1000 W
- **Prąd znamionowy:** 6 A
- **Kolba lutownicza moc:** 75 W
- **Zakres regulacji temperatury kolby:** 200 - 480 °C
- **Kolba na gorące powietrze moc:** 650 W
- **Zakres regulacji temperatury kolby na gorące powietrze:** 100 - 480 °C
- **Prędkość strumienia powietrza:** 120 l/min
- **Wymiary (DxSxW):** 33,5 x 27 x 20 cm
- **Waga:** 7,3 kg
- **Waga wysyłki:** 9,1 kg

W zestawie:

- 4 x dysze na gorące powietrze
- 9 x końcówki do lutowania
- Podstawa z gąbką do kolby lutowniczej
- Pęseta do chwytania podgrzanych elementów
- Kabel pomiarowy
- Szkło powiększające z lampką
- Podnośnik komponentów (IC popper)
- Taśma do rozlutowywania

Wszystkie szczegóły dotyczące użytkowania można znaleźć w dołączonej instrukcji obsługi.