

Link do produktu: <https://marketeuro.pl/waga-sklepowa-handlowa-15-kg-5-g-lcd-m-legalizacja-p-75577.html>



## Waga sklepowa handlowa 15 kg / 5 g LCD M LEGALIZACJA

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 119,13 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>Do 48 godzin</b>  |
| Numer katalogowy | <b>1011233</b>       |
| Kod producenta   | <b>1011233</b>       |
| Kod EAN          | <b>4062859995001</b> |

### Opis produktu

## Waga sklepowa handlowa 15 kg / 5 g LCD M LEGALIZACJA

Waga arytmetyczna TEM to doskonały wybór dla różnorodnych punktów handlowych, takich jak sklepy spożywcze, mięsne, herbaciarnie, apteki oraz urzędy pocztowe i hurtownie. Posiada certyfikowaną legalizację, co pozwala na jej użycie w handlu.

Maksymalny udźwig wynosi 15 kg, co umożliwia ważenie wielu rodzajów produktów. Waga oferuje dwa zakresy pomiarowe: W1 (40 g - 6 kg z precyzją 2 g) oraz W2 (100 g - 15 kg z precyzją 5 g). Dzięki temu zapewnia dużą dokładność pomiarów.

Urządzenie charakteryzuje się intuicyjnym panelem z membranowymi przyciskami, co ułatwia obsługę. Czytelny wyświetlacz LCD, z cyframi o wysokości 28 mm, pozwala na wygodne odczytywanie wyników. Port RS232 umożliwia podłączenie wagi do kasy lub komputera.

### Cechy produktu:

- Legalizacja - możliwość używania w handlu
- Duża precyzja pomiaru - 2g (6 kg) oraz 5g (15 kg)
- Długotrwała praca na baterii - do 100 godzin
- Czytelne wyniki ważenia - wyświetlacz LCD
- Solidna konstrukcja - platforma o wymiarach 23 x 30 cm

### Dane techniczne:

- Model - TEM015D-B1
- Nr katalogowy - 10200030
- Zakres ważenia - 0 - 15 kg
- Precyzja - 5 g
- Podziałka - 3000
- Wyświetlacz - LCD
- Zasilanie - Zasilacz AC, bateria
- Wymiary platformy (DxS) - 230 x 300 mm
- Temperatura pracy - Od -10°C do ~ 40°C
- Wymiary (DxSxW) - 33 x 32,5 x 16,5 cm
- Waga - 4 kg
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - 37,5 x 34 x 23 cm
- Waga wysyłki - 4,8 kg

### W zestawie:

- 
- Waga sklepowa
  - Przewód RS232
  - Przewód zasilający
  - Instrukcja PL